


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAS0020G04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [M]	< 50 AC / < 60 DC
보호 클래스	III
최대 전류 부하 합계 [A]	4

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...100
보호등급	IP 67

기계적 데이터

무게 [g]	1046,6
크기 [mm]	26,5 x 15 x 38,5
재질	PVC
모듈형 본체 재질	PVC
너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12229



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAS0020G04

전기적 연결


케이블: 20 m, PVC, 주황색, Ø 5,3 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 1자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음



연결부



코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
WH = 흰색