


E12238



소켓을 보유한 접속 케이블
ADOAH080MSS0025B08

8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다.
센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	2
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...80
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	1206
크기	[mm]	28 x 15 x 38
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E12238



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH080MSS0025B08

전기적 연결

케이블: 25 m, PUR, 흑색; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 1...1,5 Nm



연결부

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

DIN 47100을 준수 한 색상 코어 색상 :

BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
WH =	흰색
YE =	황색