


E12256



벌크 케이블

CABLE/100m/PVC/4x0,34/ORANGE



작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...100
주변 온도 (이동)	[°C]	5...100
기계적 데이터		
무게	[g]	3559,5
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 100 m, PVC, 주황색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		