


E12269



Y 스플리터

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS



어플리케이션	
특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	< 30 AC/DC
보호 클래스	III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A]	3
최대 전류 부하 합계 [A]	3
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 68
기계적 데이터	
무게 [g]	15,7
크기 [mm]	11 x 27 x 38
재질	PUR
모듈형 본체 재질	PUR
너트 재질	황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수	2
커넥터 타입	M8
비고	
포장당	1 갯수

E12269




Y 스플리터

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x M8; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

