


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAA030MSS0002H03



어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음; 적합한 연결사슬

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 250 AC / < 300 DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

무게

[g]

89,8

크기

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

재질

TPU 흑색

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

적합한 연결사슬

yes

적합한 연결사슬

자유로운 적용을 위한 편심거리

케이블 지름의 최소한 10 배

운행속도

5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임

구부러짐 간격

> 2 Mio.

비틀림에 대한 부하력

± 180 °/m

비고

포장당

1 갯수

E12282



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAA030MSS0002H03

전기적 연결


케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 1/2", ㄱ자형; 코딩: C; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
GN/YE = 청색
 녹색/황색