


E12286



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAA030MSS0010H03



어플리케이션		
특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음; 적합한 연결사슬	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	386,5
크기	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
재질		TPU 흑색
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 2 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m
비고		
포장당		1 갯수

E12286



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAA030MSS0010H03

전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 1/2", ㄱ자형; 코딩: C; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
GN/YE = 청색
 녹색/황색