


PROFIBUS DP용 종단 저항기

ProfiBus Terminat. Resistor



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

최대 전류 부하 합계 [A]	4; (...40 °C)
-----------------	---------------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...85
보호등급	IP 67

기계적 데이터

무게 [g]	9,9
크기 [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
재질	PUR
모듈형 본체 재질	PUR
너트 재질	황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12315



PROFIBUS DP용 종단 저항기

ProfiBus Terminat. Resistor

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: B; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6 Nm



연결부

