


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAS0050G04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[M]	< 50 AC / < 60 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...100
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	2577
크기	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
재질		PVC
모듈형 본체 재질		PVC
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12325



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAS0050G04

전기적 연결


케이블: 50 m, PVC, 주황색, Ø 5,3 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음



연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색