


Y 스플리터

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 250 AC/DC

모듈/슬롯 당 최대 전류 부하

[A]

4

최대 전류 부하 합계

[A]

4

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

무게

[g]

29,6

재질

PUR

모듈형 본체 재질

PUR

너트 재질

황동, 니켈도금함

비고

포장당


1 갯수

Y 스플리터

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

전기적 연결

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함

커넥터: 1 x M12; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함