


E12333



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH040MSS0010C04



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 50 AC / < 60 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	386,2
크기	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금합

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12333



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH040MSS0010C04

전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색