


# E12339



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0005C04



### 어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬

실리콘을 사용하지 않음

yes

### 전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 50 AC / < 60 DC

보호 클래스

III

최대 전류 부하 합계

[A]

4

### 작동 조건

주변온도

[°C]

-25...85

주변온도에 대한 참고사항

21 일: -25...120 °C

보호등급

IP 67

### 기계적 데이터

무게

[g]

271

크기

[mm]

28 x 15 x 38

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

아연 주조합

적합한 연결사슬

yes

적합한 연결사슬

구부러진 각도

케이블 지름의 최소한 10 배

### 비고

포장당

1 갯수

# E12339



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0005C04

### 전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음



### 연결부



BK =                      코어 색상 :  
BN =                      흑색  
BU =                      갈색  
WH =                      청색  
                              흰색