


E12340



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0010C04



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 50 AC / < 60 DC
보호 클래스	III
최대 전류 부하 합계 [A]	4

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...85
주변온도에 대한 참고사항	21 일: ...120
보호등급	IP 67

기계적 데이터

무게 [g]	512,7
크기 [mm]	28 x 15 x 38
재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	아연 주조합
적합한 연결사슬	yes
적합한 연결사슬	구부러진 각도 케이블 지름의 최소한 10 배

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12340



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0010C04

전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음



연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색