


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH080VAS0025E08

8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다.
 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	2

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...100
보호등급		IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게	[g]	1555,5
크기	[mm]	15 x 15 x 46
재질		PVC
모듈형 본체 재질		PVC
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E12344



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGH080VAS0025E08

전기적 연결

케이블: 25 m, PVC, 주황색, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

DIN EN 60947-5-2
가 준수된 색상 코어 색상 :

BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
PK =	분홍색
OG =	주황색
VT =	보라색
WH =	흰색