


# E12346



## 플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGA050MSS01,5C04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 어플리케이션

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                               |

### 전기적 데이터

|             |     |                   |
|-------------|-----|-------------------|
| 동작 전압       | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| 보호 클래스      |     | II                |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 4                 |

### 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...90 |
| 보호등급 |      | IP 68    |

### 기계적 데이터

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| 무게    | [g]  | 127,4        |
| 크기    | [mm] | 38 x 15 x 31 |
| 재질    |      | 하우징: TPU 흑색  |
| 너트 재질 |      | 황동, 니켈도금함    |

### 비고

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| 비고  | CAN-Bus 종료 저항 (120 Ω)은 M12 커넥터에 통합되어있습니다. |
| 포장당 | 1 갯수                                      |

# E12346



## 플러그를 보유한 접속 케이블


ASTGA050MSS01,5C04

### 전기적 연결


케이블: 1,5 m, PVC, 보라색, Ø 6,7 mm, screen됨; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22 + 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24

### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음



### 연결부



코어 색상 :  
BK = 흑색  
BU = 청색  
RD = 적색  
WH = 흰색  
screen = 화면