


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSS0005K05

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC548

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	236
크기	[mm]	28 x 15 x 38
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		스텐레스

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12351



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH050MSS0005K05

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 5,3 mm, screen됨; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 스텐레스; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 1,0...1,5 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨



연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
WH =	흰색