


E12354



전선연결이 가능한 소켓

SDOGH040MSSFSG



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
디자인	이더넷 케이블, D 코드화
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 45 AC / < 70 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (...40 °C)

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	46,7
크기	[mm]	20 x 20 x 58
재질		아연 주조함 니켈도금함
모듈형 본체 재질		아연 주조함, 니켈도금함
너트 재질		아연 주조함, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12354



전선연결이 가능한 소켓

SDOGH040MSSFKSG

전기적 연결

스크류 터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: 아연 주조합, 니켈도금합; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금합; 접촉점: 금으로 도금합; 차폐된 접속 케이블: 쉴드(Shield) 가능



연결부

