


E12358



어댑터 플러그

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O 링



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (...40 °C)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	9,66
마운팅 스레드		PG 11
재질		PA 6.6
모듈형 본체 재질		PA 6.6
비고		
포장당		1 갯수

E12358



어댑터 플러그


ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

전기적 연결

케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색