



벌크 케이블

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



어플리케이션		
특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음; 적합한 연결사슬	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...90
주변 온도 (이동)	[°C]	-25...90
기계적 데이터		
무게	[g]	2990
적합한 연결사슬	yes	
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 2 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 100 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 주황색, Ø 4,9 mm; 방사노출되지 않음 (재생산성); 용접 스파크 방지; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		