


E12360



접속 케이블

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS



어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 30 AC / < 36 DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...80

보호등급

IP 68

기계적 데이터

무게

[g]

617,5

재질

PUR

모듈형 본체 재질

PUR

너트 재질

황동, 니켈도금함


비고

포장당

1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



E12360




접속 케이블

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm

