

1     O 링



| 전기적 데이터   |      |                   |
|-----------|------|-------------------|
| 동작 전압     | [V]  | < 60 AC / < 75 DC |
| 보호 클래스    |      | III               |
| 작동 조건     |      |                   |
| 주변온도      | [°C] | -25...85          |
| 보호등급      |      | IP 67             |
| 기계적 데이터   |      |                   |
| 무게        | [g]  | 12,5              |
| 재질        |      | 황동 니켈도금함          |
| 모듈형 본체 재질 |      | 황동, 니켈도금함         |
| 비고        |      |                   |
| 포장당       |      | 1 갯수              |

# E12366



## 어댑터 소켓


EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

### 전기적 연결


케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함



### 연결부



BK =           코어 색상 :  
BN =           흑색  
BU =           갈색  
WH =           청색  
                  흰색