


## 밸브 액추에이터용 타겟 펍

PUCK/IIND/BK/D53

## 단종제품

대체 제품: E12517 + E12526

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



## 어플리케이션

디자인

기체 역학적인 동력이나 손으로 작동하는 밸브에 의한 기계적인 인터페이스를 위한 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

## 기계적 데이터

|                  |      |                                  |
|------------------|------|----------------------------------|
| 무게               | [g]  | 43,2                             |
| 타겟 펍 직경          | [mm] | 53                               |
| 홀 (hole) 스페이싱    | [mm] | 80                               |
| 밸브 드라이브 축 높이     | [mm] | 20                               |
| 가능한 스위칭 플러그 위치 수 |      | 3                                |
| 재질               |      | 타겟 펍: PA 6 흑색; 나사: 스텐레스 (1.4302) |

## 액세서리

구성 부품

소켓 헤드 나사: 1 x M6 x 16, 와셔 포함

접시 나사: 2 x M5

방향 표시: 2, 황색

방향 표시: 2, 흑색

커버: 1, 황색

커버 플러그: 1, 흑색

## 비고

포장당

1 갯수