E17321


밸브 액추에이터용 타겟 퍽

Puck/IND/bk/53/8

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E12517 + E12526

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션	
디자인	기체 역학적인 동력이나 손으로 작동하는 벨브에 의한 기계적인 인터페이스를 위함 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

기계적 데이터		
무게	[g]	43,4
타겟 퍽 직경	[mm]	53
홀 (hole) 스패이싱	[mm]	80
밸브 드라이브 축 높이	[mm]	20
가능한 스위칭 플래그 위치 수		8
재질		타겟 퍽: PA 6 흑색; 나사: 스텐레스 (1.4302)

액세서리	
구성 부품	소켓 헤드 나사: 1 x M6 x 16, 와셔 포함
	접시 나사: 2 x M5
	방향 표시: 2, 황색
	방향 표시: 2, 흑색
	커버: 1, 황색
	커버 플러그: 4, 흑색

비고	
포장당	1 갯수