
# E17322

## 밸브 액추에이터용 타겟 퍽

PUCK/IND/BL/53/8

단종제품

대체 제품: E12517 + E12526
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !




| 어플리케이션 | |
|---|---|
| 디자인 | 기체 역학적인 동력이나 손으로 작동하는 벨브에 의한 기계적인 인터페이스를 위함 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |

| 기계적 데이터 | | |
|---|---|---|
| 무게 | [g] | 45,6 |
| 타겟 퍽 직경 | [mm] | 53 |
| 홀 (hole) 스패이싱 | [mm] | 80 |
| 밸브 드라이브 축 높이 | [mm] | 20 |
| 가능한 스위칭 플래그 위치 수 | | 8 |
| 재질 | | 타겟 퍽: PA 6 청색; 나사: 스텐레스 (1.4302) |

| 액세서리 | |
|---|---|
| 구성 부품 | 소켓 헤드 나사: 1 x M6 x 16, 와셔 포함 |
| | 접시 나사: 2 x M5 |
| | 방향 표시: 2, 흰색 |
| | 방향 표시: 2, 청색 |
| | 커버: 1, 흰색 |
| | 커버 플러그: 4, 청색 |

| 비고 | |
|---|---|
| 포장당 | 1 갯수 |