
E17328

밸브 액추에이터용 타겟 퍽

PUCK/IND/BK/D102



어플리케이션	
디자인	기체 역학적인 동력이나 손으로 작동하는 벨브에 의한 기계적인 인터페이스를 위함 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

기계적 데이터		
무게	[g]	99,2
타겟 퍽 직경	[mm]	102
홀 (hole) 스패이싱	[mm]	130
밸브 드라이브 축 높이	[mm]	30
가능한 스위칭 플래그 위치 수		3
재질		타겟 퍽: PA 6 흑색; 나사: 스텐레스 (1.4302)

비고	
포장당	1 갯수