


E18001



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MKS0010X04



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 300 AC/DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-45...105

보호등급

IP 68

기계적 데이터

무게

[g]

361,966

크기

[mm]

15 x 15 x 47

재질

TPE

모듈형 본체 재질

TPE

너트 재질

아연, 에폭시 코팅

비고

포장당

1 갯수

E18001



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MKS0010X04

전기적 연결

케이블: 10 m, TPE-S, 흑색; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPE; 잠금: 아연, 에폭시 코팅; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색