


E18003



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MKS0010X04



어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 300 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-45...105
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	361,966
크기	[mm]	31 x 14,5 x 31
재질		TPE
모듈형 본체 재질		TPE
너트 재질		아연, 에폭시 코팅
비고		
포장당		1 갯수

E18003



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH040MKS0010X04

전기적 연결


케이블: 10 m, TPE-S, 흑색; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 1자형; 코딩: A; 성형체: TPE; 잠금: 아연, 에폭시 코팅; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색