E18025

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0005G04

No scale drawing available

어플리케이션		
특수성(시스템)		보호된 케이블
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...90
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	254,012
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

케이블: 5 m, PVC, 황색, Ø 5,6 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

E18025

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0005G04

연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BK =	흑색
BU =	청색
WH =	흰색