


E18056



어댑터 플러그

RSTGB050VAS00.3-05



1 O 링

어플리케이션

특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압 [M] < 600 AC/DC

작동 조건

주변온도 [°C] -20...100

보호등급 IP 68

기계적 데이터

무게 [g] 63,503

마운팅 스레드 1/2" NPT

재질 스텐레스 알루미늄으로 도금함

모듈형 본체 재질 스텐레스, 알루미늄으로 도금함

비고

포장당 1 갯수

E18056



어댑터 플러그


RSTGB050VAS00.3-05

전기적 연결

케이블: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 코딩: A; 성형체: 스텐레스, 알루미늄으로 도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

	코어 색상 :
GN =	녹색
GN/YE =	녹색/황색
RD =	적색
OG =	주황색
WH =	흰색