




1	0 링
---	-----

전기적 데이터

동작 전압	[M]	< 250 DC
-------	-----	----------

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...90
------	------	----------

기계적 데이터

무게	[g]	54,431
----	-----	--------

마운팅 스레드	1/2" NPT
---------	----------

재질	스텐레스 (1.4401 / 316)
----	---------------------

모듈형 본체 재질	스텐레스 (1.4401 / 316)
-----------	---------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스 (1.4401 / 316)



E18057



어댑터 플러그

RSTGH040VAS0001-04

연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색