


E18070



어댑터 플러그

RSTGB030ALS00.3-03



어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
----------	-------------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 600 AC/DC
-------	-----	-------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...100
------	------	-----------

보호등급	IP 68
------	-------

기계적 데이터

무게	[g]	36,287
----	-----	--------

마운팅 스레드	M20 x 1,5
---------	-----------

재질	황동 니켈도금함
----	----------

모듈형 본체 재질	황동, 니켈도금함
-----------	-----------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함; 접속점: 금으로 도금함




E18070



어댑터 플러그

RSTGB030ALS00.3-03

연결부



BK = 코어 색상 :
GN = 흑색
WH = 녹색
 흰색