




1 O 링

어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 600 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...100
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	27,216
마운팅 스레드		M16 x 1,5
재질		플라스틱
모듈형 본체 재질		플라스틱
비고		
포장당		1 갯수

E18072



어댑터 플러그


RSTGB050PLS00.3-05

전기적 연결

케이블: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 코딩: A; 성형체: 플라스틱; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

	코어 색상 :
BK =	흑색
BU =	청색
RD =	적색
OG =	주황색
WH =	흰색