


어댑터 플러그

RSTGH040ALS00.3-04



1 O 링

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 DC
-------	-----	----------

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...90
------	------	----------

기계적 데이터

무게	[g]	22,68
마운팅 스레드		M16
재질		알루미늄 산화 피막처리된 10...20 µm
모듈형 본체 재질		알루미늄, 산화 피막처리된 10...20 µm

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 알루미늄, 산화 피막처리된 10...20 µm



E18073



어댑터 플러그

RSTGH040ALS00.3-04

연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색