




1 O 링

전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 DC

작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...90

기계적 데이터		
무게	[g]	22,68
마운팅 스레드		M20
재질		알루미늄 산화 피막처리된 10...20 µm
모듈형 본체 재질		알루미늄, 산화 피막처리된 10...20 µm

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결		
케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22		

전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 알루미늄, 산화 피막처리된 10...20 µm		



E18074



어댑터 플러그
RSTGH040ALS00.3-04

연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색