


접속 케이블

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 300 AC/DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...105

보호등급

IP 68

기계적 데이터

무게

[g]

45,359

크기

[mm]

15 x 15 x 40

재질

PVC

모듈형 본체 재질

PVC

너트 재질

스텐레스 (1.4571/316Ti)

비고

포장당

1 갯수




접속 케이블

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4571/316Ti); 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결

케이블: 0,2 m, PVC, 회색; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4571/316Ti); 접촉점: 금으로 도금함

