


E18106



소켓을 보유한 접속 케이블
ADOGH040VAS0012E04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 300 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...105
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	299,371
크기	[mm]	15 x 15 x 47
재질		PVC
모듈형 본체 재질		PVC
너트 재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)
비고		
포장당		1 갯수

E18106



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGH040VAS0012E04

전기적 연결


케이블: 12 m, PVC, 회색, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4571/316Ti); 접촉점: 금으로 도금함



연결부



5: 사용되지 않음

코어 색상:

BK = 흑색

BN = 갈색

BU = 청색

WH = 흰색