


E18147



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH140MSS0005A11




전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	635,029
크기	[mm]	20 x 20 x 50
재질		PUR 흑색
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결	
케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)	

전기적 연결 - 소켓	
-------------	--

커넥터: 1 x M16, 일자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함




E18147



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH140MSS0005A11

연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색
YE =	황색