


E18157



접속 케이블

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS



어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
----------	-------------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 300 AC/DC
-------	-----	-------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...105
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	235,868
크기	[mm]	15 x 15 x 40
재질		TPE
모듈형 본체 재질		TPE
너트 재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)

비고

포장당	1 갯수
-----	------

접속 케이블

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPE; 잠금: 스텐레스 (1.4571/316Ti); 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결

케이블: 6 m, PVC, 회색; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPE; 잠금: 스텐레스 (1.4571/316Ti); 접촉점: 금으로 도금함

