


E18158



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAS0030E04



어플리케이션		
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 300 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...105
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	1088,621
크기	[mm]	31 x 14,5 x 31
재질		PVC
모듈형 본체 재질		PVC
너트 재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)
비고		
포장당		1 갯수

E18158



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAS0030E04

전기적 연결


케이블: 30 m, PVC, 회색; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4571/316Ti); 접촉점: 금으로 도금함



연결부



5: 사용되지 않음

코어 색상:

BK = 흑색

BN = 갈색

BU = 청색

WH = 흰색