


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGB030VAS0020E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 300 AC/DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...105

보호등급

IP 68

기계적 데이터

무게

[g]

5238,988

재질

PVC

모듈형 본체 재질

PVC

너트 재질

스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당

1 갯수

E18166



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGB030VAS0020E03

전기적 연결


케이블: 20 m, PVC, 회색; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함



연결부



BK = 코어 색상 :
GN = 흑색
WH = 녹색
 흰색