




1 O 링



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...100
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	113,398
재질		하우징: 황동 니켈도금합; 씰링: 플루오르 탄성 고무 (FKM); 마디가 있는너트: 황동 니켈도금합
비고		
포장당		1 갯수

E18177



어댑터 소켓


RDOGF040MSS00.3-04

전기적 연결


케이블: 0,5 m, PVC, 황색, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색