


접속 케이블

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 300 AC/DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...105

보호등급

IP 68

기계적 데이터

무게

[g]

63,503

재질

TPE

모듈형 본체 재질

TPE

너트 재질

스텐레스 (1.4571/316Ti)

비고

포장당

1 갯수



접속 케이블


VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

전기적 연결

케이블: 6 m, PVC, 회색; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPE; 잠금: 스텐레스 (1.4571/316Ti); 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPE; 잠금: 스텐레스 (1.4571/316Ti); 접촉점: 금으로 도금함

