


# E18317



## 접속 케이블

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 250 AC / < 300 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	3
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	204,116
재질		PVC
모듈형 본체 재질		PVC
너트 재질		아연, 에폭시 코팅
비고		
포장당		1 갯수

### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 아연, 에폭시 코팅; 접속점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



# E18317




## 접속 케이블

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

### 전기적 연결

케이블: 0,3 m, PVC, 할로겐 함유되지 않음, 황색, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### 연결부



### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 아연, 에폭시 코팅; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm

