




어댑터 소켓


RDOGH050MSS00.3E05



1 O 링

전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	22,68
마운팅 스레드		1/4"-18NPT
재질		황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²		
전기적 연결 - 소켓		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함




E18327



어댑터 소켓

RDOGH050MSS00.3E05

연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
GN/YE = 청색
WH = 녹색/황색
 흰색