




Y 스플리터

ZDO2H045MSS0010B05

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 125 AC / < 150 DC
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-15...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
재질		TPU
비고		
포장당		1 갯수

E19902




Y 스플리터

ZDO2H045MSS0010B05

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색