




전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...110 AC/DC
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12

작동 조건

주변온도	[°C]	-15...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

크기	[mm]	16 x 54 x 127
포트 스플리터 박스 수		8

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------




스플리터 박스

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 8 x M12; 코딩: A



연결부

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GN/YE =	녹색/황색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색
YE =	황색