




전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...110 AC/DC
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12

작동 조건

주변온도	[°C]	-15...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

크기	[mm]	18 x 54 x 82
포트 스플리터 박스 수		4

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E19939




스플리터 박스

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 4 x M12; 코딩: A



연결부

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GN/YE =	녹색/황색
GY =	회색
WH =	흰색
YE =	황색