
E19961

스플리터 박스



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...110 AC/DC
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12
작동 조건		
주변온도	[°C]	-15...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	18 x 54 x 100
포트 스플리터 박스 수		6
비고		
포장당		1 갯수

E19961


스플리터 박스

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 6 x M12; 코딩: A



연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GN/YE =	녹색/황색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
WH =	흰색
YE =	황색