


광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-R4/0,22M



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

어플리케이션

산업 환경에서 사용하기 위해

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OKF; OUF

OKF

광화이버 레인지

[mm]

40

OUF

광화이버 레인지

[mm]

40

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

기계적 데이터

무게

[g]

41,5

감지부 버전

ㄱ자형

감지부 직경

[mm]

4

감지부 길이

[mm]

10

총길이

[mm]

220

최소 탄성반경

[mm]

20

섬유(파이버) 배열



E20412



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-R4/0,22M

재질	어댑터: PPE
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC
액세서리	
구성 부품	E20103
비고	
포장당	1 갯수