


E20428



소켓을 보유한 접속 케이블
ADOGB030MSS0002E03



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 300 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-30...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...80
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	131,7
크기	[mm]	26 x 26 x 49,9
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		아연 주조합
비고		
포장당		1 갯수

E20428



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGB030MSS0002E03

전기적 연결


케이블: 2 m, PVC, 흑색, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조합



연결부



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
GN/YE = 청색
 녹색/황색