


## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-E3/0,35M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20080

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



## 어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

## 범위

광화이버 앰프 타입을 보유한  
레인지

OKF; OUF

## OKF

광화이버 레인지

[mm]

40

## OUF

광화이버 레인지

[mm]

40

## 작동 조건

주변온도

[°C]

-40...290

## 기계적 데이터

감지부 버전

일자형

감지부 직경

[mm]

3

감지부 길이

[mm]

10

총길이

[mm]

350

# E20442



## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-E3/0,35M

|           |      |          |
|-----------|------|----------|
| 최소 탄성반경   | [mm] | 20       |
| 재질        |      | 어댑터: ABS |
| 화이버 재질    |      | 유리       |
| 화이버 헤드 재질 |      | 알루미늄     |
| 화이버 피복 재질 |      | 알루미늄     |
| 액세서리      |      |          |
| 구성 부품     |      | E20102   |
| 비고        |      |          |
| 포장당       |      | 1 갯수     |